

关注客户，所以，我们服务的更周全

→ 优异的产品品质

- 所有产品的设计和生均严格执行国际ISO9001质量标准和GD集团制定的高标准
- 所有机型经过全面测试，使产品在严苛的运行环境中始终保持最佳性能
- 压缩机内部系统的合理化布局及外钣金可拆卸式的维修门板，可以让售后服务人员轻易接触到需维修保养的部件，同时也减少了维修费用

→ 可靠的服务保证

GD拥有一支专业化的售后服务团队，并建立了严格完善的服务执行体系

- 所有服务技术人员都经过严格的GD体系培训
- 承诺提供及时的专业技术咨询和快捷的本地化服务
- 主机终身服务，保障备件供应
- 为用户定制最佳组合的零件保养包，只需按我们推荐的保养计划，到了规定运行时数，用一个简单维修包轻松解决维修保养，省力省钱
- 定期的客户走访，为用户提供全方位的系统诊断，预防故障发生；数据收集和分析，提出优化气源管理的专业建议，让您备感关怀

→ 纯正的备品备件供应

- 充沛的备件库存，保证及时供应
- 所有备品备件及润滑油均在严格质量控制体系下生产
- 即使在恶劣的环境下，依旧拥有超长寿命，满足客户需求
- 理想的运作效率
- 低损耗，最大程度的节省能源



如果您想了解更多内容，请随时拨打我们的服务热线：

400-168-8866

享受我们全面地支持与服务。

参数规格表

*以下所有13公斤系列其价格和配置都需另向公司咨询。

型号	电机功率	工作压力	最大压力	流量	外形尺寸 (mm)			重量	噪音
	hp	bar	bar	m ³ /min	L	W	H	kg	(dB)A
BLG40	40	7	7.5	5.8	1654	900	1505	900	67
		8	8.5	5.7					
		10	10	5.3					
BLG50	50	7	7.5	6.5	1654	900	1505	946	68
		8	8.5	6.4					
		10	10	6.2					
BLG60	60	7	7.5	8.2	1654	900	1505	1020	69
		8	8.5	7.3					
		10	10	7.2					
BLG75	75	7	7.5	10.8	2104	1300	1580	1400	70
		8	8.5	10.6					
		10	10	9.6					
BLG100	100	7	7.5	13.8	2104	1300	1580	1450	73
		8	8.5	12.8					
		10	10	10.8					
BLG125	125	7	7.5	16.0	2104	1300	1580	1500	74
		8	8.5	15.3					
		10	10	14.0					
BLG150	150	7	7.5	21.2	2350	1600	1880	2400	74
		8	8.5	20.0					
		10	10	17.5					
BLG175	175	7	7.5	23.8	2350	1600	1880	2700	74
		8	8.5	23.1					
		10	10	22.1					
BLG200	200	7	7.5	28.2	2350	1600	1880	2800	75
		8	8.5	27.0					
		10	10	24.2					
BLG250	250	7	7.5	36.5	3048	1791	1880(W)	4620	75
		8	8.5	33.6					
		10	10	30.5					
BLG300	300	7	7.5	43.3	3048	1791	1880(W)	4750	77
		8	8.5	35.7					
		10	10	35.7					
BLG335	335	7	7.5	50.0	3048	1791	1880(W)	4820	77
		8	8.5	43.1					
		10	10	39.5					
BLG375	375	8	8.5	50.5	3048	1791	1880(W)	4900	77
		10	10	42.4					
		13	13	40.0					
BLG450	450	7	7.5	60.2	3750	2180	2050	7800	77
		8	8.5	60.0					
		10	10	48.5					
BLG500	500	7	7.5	70.8	3750	2180	2050	8000	77
		8	8.5	65.3					
		10	10	56.0					
BLG550	550	7	7.5	73.0	3750	2180	2050	8200	77
		8	8.5	70.0					
		10	10	59.5					

变频系列

型号	电机功率	工作压力	最大压力	流量	外形尺寸 (mm)			重量	噪音
	hp	bar	bar	m ³ /min	L	W	H	kg	(dB)A
BLG40RS	40	7	7.5	1.34-5.82	1654	900	1505	950	68
		8	8.5	1.32-5.70					
		10	10	1.29-5.34					
BLG50RS	50	7	7.5	1.48-6.50	1654	900	1505	1046	69
		8	8.5	1.46-6.40					
		10	10	1.41-6.17					
BLG60RS	60	7	7.5	1.48-8.16	1654	900	1505	1066	70
		8	8.5	1.44-7.25					
		10	10	1.41-7.21					
BLG75RS	75	7	7.5	2.44-10.71	2104	1300	1580	1460	70
		8	8.5	2.41-10.50					
		10	10	2.34-9.51					
BLG100RS	100	7	7.5	2.44-13.76	2104	1300	1580	1510	72
		8	8.5	2.41-12.50					
		10	10	2.34-10.62					
BLG125RS	125	7	7.5	2.44-16.00	2104	1300	1580	1600	73
		8	8.5	2.41-15.64					
		10	10	2.34-14.49					
BLG150RS	150	7	7.5	6.48-21.00	2350	1600	1880(W)	2520	73
		8	8.5	6.44-20.80					
		10	10	6.42-17.80					
BLG175RS	175	7	7.5	4.77-24.00	2350	1600	1880(W)	2820	75
		8	8.5	4.74-23.80					
		10	10	4.69-22.30					
BLG200RS	200	7	7.5	6.62-28.20	2350	1600	1880(W)	3000	76
		8	8.5	6.50-26.90					
		10	10	6.44-24.20					
BLG250RS	250	7	7.5	14.4~36.5	3048	1791	1880(W)	5050(W)	76
		8	8.5	14.3~33.6					
		10	10	13.9~30.5					
BLG300RS	300	7	7.5	14.4~43.3	3048	1791	1880(W)	5050(W)	78
		8	8.5	14.3~40.1					
		10	10	13.9~35.7					
BLG335RS	335	7	7.5	14.4~50.0	3048	1791	1880(W)	5300(W)	78
		8	8.5	14.3~43.1					
		10	10	13.9~39.5					
BLG375RS	375	8	8.5	14.3~50.5	3048	1791	1880(W)	5300(W)	78
		10	10	13.9~42.4					