



全面周到的售后服务

作为专业的系统服务供应商，我们有着专业技术服务模式和技术质量管理、强大的技术服务队伍及充足的配件库存，随时为国内外客户服务。

专业技术的服务团队，全方位的空压系统诊断

全方位的数据检测和采集，为客户提供详细的现场诊断报告，包含：

- 体积流量测量
- 功率测量
- 泄漏率测量
- 测量噪音水平
- 振动测量
- 压力露点测量
- 残油含量
- 油分析
- 水质分析
- 呼吸空气分析
- 现场使用

专业的服务团队为客户全面分析，并根据相应数据支持提供可行性改善建议。

定期的售后服务培训，确保客户的空压站得到准确及时的维护和保养。

及时完善售后服务网络

GardnerDenver 在全国各地区均设有办事处或经销代理，并保证配件的充足供应。

纯正的备品备件及润滑油

GardnerDenver 拥有强大的备品备件仓库，保证24小时的不间断供应，其优异的品质在于：

所有备品备件及润滑油均在严格质量控制体系下生产。

即使在恶劣的环境下，依旧拥有超长寿命，满足客户要求。

理想的运作效率。

低损耗，最大程度的节省能源。



技术参数

型号	电机功率 kW	排气压力 bar g	排气量 m ³ /min	外型尺寸 L*W*H(MM)	重量 kg
BLD75 A/W	75	8.0	12.91	2597*1744*2001	3023 (A)
		10.0	10.63		3223 (W)
BLD90 A/W	90	8.0	15.65	2597*1744*2001	3223 (A)
		10.0	13.79		3423 (W)
BLD110 A/W	110	8.0	19.51	2597*1744*2001	3265 (A)
		10.0	17.39		3465 (W)
BLD132 A/W	132	8.0	22.39	2597*1744*2001	3432 (A)
		10.0	20.50		3632 (W)
BLD160 A/W	160	10.0	22.33	2597*1744*2001	3644 (A) 3844 (W)
BLD160 W	150	8.0	24.21	2600*1900*1841	3643
		9.0	28.95		3687
BLD185 W	185	10.5	23.96	2600*1900*1841	3687
		9.0	34.34		3799
BLD200 W	200	10.5	28.74	2600*1900*1841	3799
		9.0	42.42		3899
BLD250 W	250	8.0	42.42	2600*1900*1841	3899
		10.5	34.18		4294
BLD275 W	275	9.0	42.30	2600*1900*1841	4294

变频系列

型号	电机功率 KW	排气压力 bar g	排气量 m ³ /min	外型尺寸 L*W*H(MM)	重量 kg
BLD110 RS	110	8.0	8.89~19.51	2597*1744*2001	3278
		10.0	10.51~17.68		
BLD132 RS	132	8.0	8.95~22.95	2597*1744*2001	3476
		10.0	10.51~21.10		
BLD160 RS	160	10.0	10.40~23.52	2597*1744*2001	3688
BLD185 RS	185	9.0	11.98~28.95	2600*1900*1841	3687
		10.5	11.98~23.96		
BLD200 RS	200	9.0	14.37~34.34	2600*1900*1841	3799
		10.5	14.37~28.74		
BLD250 RS	250	8.0	17.09~42.42	2600*1900*1841	3899
		10.5	17.09~34.18		
BLD275 RS	275	9.0	20.50~42.30	2600*1900*1841	4294

注：功率110以下的变频机型，请另向公司咨询。